



29536086

## Señalización LED, Q.x, antracita

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje Empotrado

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal 230 V AC

Frecuencia asignada 50/60 Hz

#### Potencia

Potencia absorbida para 230 ~, 50 Hz - max. 1 W W

#### Materiales, acabados, colores

Color de la serie Antracita

Color Antracita

Color gris antracita

Color RAL RAL 7021 - Gris negruzco

Material / elaboración Lacado

Material Plástico+Metal

Superficie satinado

#### Gestión de iluminación LED

Cantidad de lámparas LED 4

#### Instalación, montaje

Para montaje en las cajas de conexión disponibles en el comercio según DIN 49073-1

#### Conexión

Sección de conductor 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Configuración

Ajustes La luminosidad se puede modificar mediante potenciómetro

#### Equipo

Iluminación Color blanco frío

Interruptores/tomas de enchufe Conmutable mediante un interruptor por separado

#### Temperatura

Temperatura ambiente -5...40 °C

#### Identificación

Serie principal de diseño Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9

