



29536089

Señalización LED, Q.x, blanco polar

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Empotrado

Principales características eléctricas

Tensión nominal 230 V AC

Frecuencia asignada 50/60 Hz

Potencia

Potencia absorbida para 230 ~, 50 Hz - max. 1 W W

Materiales, acabados, colores

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Superficie satinado

Gestión de iluminación LED

Cantidad de lámparas LED 4

Instalación, montaje

Para montaje en las cajas de conexión disponibles en el comercio según DIN 49073-1

Conexión

Sección de conductor 2.5 mm²

Configuración

Ajustes La luminosidad se puede modificar mediante potenciómetro

Equipo

Iluminación Color blanco frío

Interruptores/tomas de enchufe Conmutable mediante un interruptor por separado

Temperatura

Temperatura ambiente -5...40 °C

Identificación

Serie principal de diseño Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9

Serie Berker Q.1, Berker Q.3