



303520

Interruptor para persianas 10A,250V

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de organo de control	tecla doble
Montaje	Empotrado

Funciones

Ángulo de conmutación	3.5 °
-----------------------	-------

Compatibilidad

iftttsupportavailable	No
-----------------------	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V
Tensión nominal	250 V

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 AX
--------------------------	-------

Dimensiones

Profundidad	41.5 mm
Altura	70.8 mm
Ancho	70.8 mm

Materiales, acabados, colores

Material	Plástico+Metal
Superficie	mate

Conexión

Tipo de conexión	Con regletas enchufables
------------------	--------------------------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Identificación

Aplicaciones	Control de persiana
Serie principal de diseño	CONTROL DE PERSIANAS