



303650

## Conmutador 10AX,250V pared hueca

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje Empotrado

#### Funciones

Ángulo de conmutación 3.5 °

#### Configuración

antibacterialtreatment No

#### Compatibilidad

ifttsupportavailable No

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal 250 V

Tensión nominal 250 V AC

#### Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 AX

#### Dimensiones

Profundidad 41.6 mm

Profundidad de montaje 19.5 mm

Altura 71 mm

Ancho 71 mm

#### Materiales, acabados, colores

Material Plástico+Metal

#### Seguridad

Índice de protección IP IP20

#### Identificación

Serie principal de diseño CONTROL DE LA ILUMINACIÓN