



3315396086

Toma USB / audio 3,5 mm., Q.x, antracita,

Características técnicas

Conectividad

Salida	Con salida recta
Conector enchufable/terminales	Terminal doble jack chapado en oro 3,5 mm, estéreo

Frecuencia

Rango de frecuencias audio	20 Hz...20 kHz
----------------------------	----------------

Almacenamiento

Tasa de transmisión USB	máx. 5 Gbit/s
-------------------------	---------------

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 7021 - Gris negruzco
Material	Plástico+Metal
Superficie	satinado

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Sin garras de expansión
-----------------	-------------------------

Identificación

Serie principal de diseño	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Serie	Berker Q.1, Berker Q.3

Instrucciones

Texto de la nota	Recomendación de instalación: Marca Kaiser: "Caja Electronic" para respetar los radios de curvatura permitidos, n.º art. 1068-02 o 9062-74 ; Marca Fränkische: "Tubo multimedia" para el tendido de cables de conexión premontados, n.º art. 294.10.092.
------------------	--