



3315401606

Toma VGA S/B antracita

Características técnicas

Conectividad

Salida	Con salida recta
Tipo de conector	Compatible S-VGA
Conector enchufable/terminales	Con terminal de 15 polos Mini Sub-D (frontal)

Dimensiones

Profundidad de montaje	12 mm
------------------------	-------

Frecuencia

Rango de frecuencias vídeo	máx. 160 MHz
----------------------------	--------------

Pantalla

Resolución	máx. 1280 x 1024 px
------------	---------------------

Materiales, acabados, colores

Color de la serie	Antracita
Color RAL	RAL 7021 - Gris negruzco
Material	Plástico+Metal
Superficie	mate

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Sin garras de expansión, Para fijación atornillada
-----------------	--

Conexión

Tipo de conexión	Con casquillo de la parte posterior para conexión a cable VGA premontado
conexión	Con conector doble Mini Sub-D de 15 polos

Equipo

Placa de soporte / aro de soporte	con aro de soporte
-----------------------------------	--------------------

Identificación

Aplicaciones	Tecnología de comunicación
Serie principal de diseño	BERKER S.1/B.3/B.7
Serie	S.1, B2, Berker B.7

Instrucciones

Texto de la nota

Para conectar ordenadores PC y portátiles con equipos de indicación como, por ejemplo, monitores, pantallas LCD y proyectores. ; ;Observe las indicaciones de los fabricantes de cables y aparatos para determinar la longitud máx. del cable VGA! ; Marca Fränkische: "Tubo multimedia" para el tendido de cables de conexión premontados, n.º art. 294.10.092. ; Recomendación de instalación: Marca Kaiser: "Caja Electronic" para respetar los radios de curvatura permitidos, n.º art. 1068-02 o 9062-74