



3315407004

## Toma VGA K.x acero

### Características técnicas

#### Conectividad

Salida	Con salida recta
Tipo de conector	Compatible S-VGA
Conector enchufable/terminales	Con terminal de 15 polos Mini Sub-D (frontal)

#### Dimensiones

Profundidad de montaje	12 mm
------------------------	-------

#### Frecuencia

Rango de frecuencias vídeo	máx. 160 MHz
----------------------------	--------------

#### Pantalla

Resolución	máx. 1280 x 1024 px
------------	---------------------

#### Materiales, acabados, colores

Color de la serie	Acero inoxidable
Color RAL	RAL 9022 - Gris claro perlado
Material / elaboración	Lacado
Material	Plástico+Metal
Superficie	mate

#### Instalación, montaje

Tipo de montaje	Sin garras de expansión ; Para fijación atornillada
-----------------	---

#### Conexión

Tipo de conexión	Con casquillo de la parte posterior para conexión a cable VGA premontado
conexión	Con conector doble Mini Sub-D de 15 polos

#### Equipo

Placa de soporte / aro de soporte	con aro de soporte
-----------------------------------	--------------------

#### Identificación

Aplicaciones	Tecnología de comunicación
Serie principal de diseño	BERKER K.5

#### Instrucciones

Texto de la nota

Para conectar ordenadores PC y portátiles con equipos de indicación como, por ejemplo, monitores, pantallas LCD y proyectores. ; ;Observe las indicaciones de los fabricantes de cables y aparatos para determinar la longitud máx. del cable VGA! ; Marca Fränkische: "Tubo multimedia" para el tendido de cables de conexión premontados, n.º art. 294.10.092. ; Recomendación de instalación: Marca Kaiser: "Caja Electronic" para respetar los radios de curvatura permitidos, n.º art. 1068-02 o 9062-74