



3315407009

**Toma VGA K.x bl. polar,brillo**

**Características técnicas**

**Conectividad**

Salida	Con salida recta
Tipo de conector	Compatible S-VGA
Conector enchufable/terminales	Con terminal de 15 polos Mini Sub-D (frontal)

**Dimensiones**

Profundidad de montaje	12 mm
------------------------	-------

**Frecuencia**

Rango de frecuencias vídeo	máx. 160 MHz
----------------------------	--------------

**Pantalla**

Resolución	máx. 1280 x 1024 px
------------	---------------------

**Materiales, acabados, colores**

Color de la serie	Blanco polar
Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Plástico+Metal

**Instalación, montaje**

Tipo de montaje	Sin garras de expansión, Para fijación atornillada
-----------------	--

**Conexión**

Tipo de conexión	Con casquillo de la parte posterior para conexión a cable VGA premontado
conexión	Con conector doble Mini Sub-D de 15 polos

**Equipo**

Placa de soporte / aro de soporte	con aro de soporte
-----------------------------------	--------------------

**Identificación**

Aplicaciones	Tecnología de comunicación
Serie principal de diseño	BERKER K.1

**Instrucciones**

Texto de la nota	<p>Para conectar ordenadores PC y portátiles con equipos de indicación como, por ejemplo, monitores, pantallas LCD y proyectores. ; ¡Observe las indicaciones de los fabricantes de cables y aparatos para determinar la longitud máx. del cable VGA! ;                  Marca Fränkische: "Tubo multimedia" para el tendido de cables de conexión premontados, n.º art. 294.10.092. ; Recomendación de instalación: Marca Kaiser: "Caja Electronic" para respetar los radios de curvatura permitidos, n.º art. 1068-02 o 9062-74</p>
------------------	---