



3315418989

## Toma VGA c/torn.S/B bl.polar,brillo

### Características técnicas

#### Conectividad

Salida	Con salida recta
Tipo de conector	Compatible S-VGA
Conector enchufable/terminales	Con terminal de 15 polos Mini Sub-D (frontal)

#### Frecuencia

Rango de frecuencias vídeo	máx. 160 MHz
----------------------------	--------------

#### Pantalla

Resolución	máx. 1280 x 1024 px
------------	---------------------

#### Materiales, acabados, colores

Color de la serie	Blanco polar
Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Plástico+Metal

#### Instalación, montaje

Tipo de montaje	Sin garras de expansión, Para fijación atornillada
-----------------	--

#### Conexión

Sección de conductor	máx. 1.5 mm <sup>2</sup>
Tipo de conexión	Con terminales atornillados para la conexión a un cable VGA de 15 patillas

#### Equipo

Placa de soporte / aro de soporte	con aro de soporte
-----------------------------------	--------------------

#### Utilizar

differentiationfeature3web	Con terminales atornillados
----------------------------	-----------------------------

#### Identificación

Aplicaciones	Tecnología de comunicación
Serie principal de diseño	BERKER S.1/B.3/B.7
Serie	S.1, B2, Berker B.7

#### Instrucciones

Texto de la nota

Para conectar ordenadores PC y portátiles con equipos de indicación como, por ejemplo, monitores, pantallas LCD y proyectores. ; ;Observe las indicaciones de los fabricantes de cables y aparatos para determinar la longitud máx. del cable VGA! ; Marca Fränkische: "Tubo multimedia" para el tendido de cables de conexión premontados, n.º art. 294.10.092. ; Recomendación de instalación: Marca Kaiser: "Caja Electronic" para respetar los radios de curvatura permitidos, n.º art. 1068-02 o 9062-74