



3315421404

Toma alta def. S/B aluminio

Características técnicas

Arquitectura

Número de polos 19 polos

Conectividad

Salida Con salida recta

Conector enchufable/terminales Con terminal doble HDMI tipo A, compatible con la tecnología HDMI (V 2.1)

Dimensiones

Profundidad de montaje 16.8 mm

Frecuencia

Rango de frecuencias (vertical) 50...85 Hz

Pantalla

Resolución máx. 1920 x 1080 px

Almacenamiento

Tasa de transmisión máx. 8.16 Gbit/s

Materiales, acabados, colores

Color Aluminio

Color RAL RAL 9006 - Aluminio blanco

Material / elaboración Lacado

Material Plástico+Metal

Superficie mate

Material/superficie Contactos chapados en oro

Instalación, montaje

Tipo de montaje Sin garras de expansión, Para fijación atornillada

Identificación

Aplicaciones Tecnología de comunicación

Serie principal de diseño BERKER S.1/B.3/B.7

Serie S.1, B2, Berker B.7

Instrucciones

Texto de la nota

Recomendación de instalación: Marca Kaiser: "Caja Electronic" para respetar los radios de curvatura permitidos, n.º art. 1068-02 o 9062-74 ; Para la conexión de un aparato digital para la transmisión de señales de audio y vídeo de alta definición como, por ejemplo, desde un receptor satélite, reproductor de DVD o BD hasta una pantalla LCD o de plasma. ;
;Observe las indicaciones de los fabricantes de cables y aparatos para determinar la longitud máx. del cable HDMI! ; Marca Fränkische: "Tubo multimedia" para el tendido de cables de conexión premontados, n.º art. 294.10.092.