



3315432045

Toma alta definición con conexión 90°, R.x, negro, brillo

Características técnicas

Arquitectura

Número de polos 19 polos

Conectividad

Salida Con salida recta

Conector enchufable/terminales Con terminal doble HDMI tipo A, compatible con la tecnología HDMI (V 2.1)

Dimensiones

Profundidad de montaje 41 mm

Frecuencia

Rango de frecuencias (vertical) 50...85 Hz

Pantalla

Resolución máx. 1920 x 1080 px

Almacenamiento

Tasa de transmisión máx. 8.16 Gbit/s

Materiales, acabados, colores

Colores de rotulación 217,217,217

Color de la serie negro

Color Negro

Color RAL RAL 9005 - Negro intenso

Material Plástico+Metal

Material de impresión PC-PMA negro

Superficie brillante

Material/superficie Contactos chapados en oro

Instalación, montaje

Tipo de montaje Sin garras de expansión ; Para fijación atornillada

Configuración

Parámetros de sombreado R1_czarny

Parámetros de láser R1_schwarz

Equipo

Tipo de configuración Laserdruck

Identificación

Aplicaciones Tecnología de comunicación

Instrucciones

Texto de la nota

Recomendación de instalación: Marca Kaiser: "Caja Electronic" para respetar los radios de curvatura permitidos, n.º art. 1068-02 o 9062-74 ; Para la conexión de un aparato digital para la transmisión de señales de audio y vídeo de alta definición como, por ejemplo, desde un receptor satélite, reproductor de DVD o BD hasta una pantalla LCD o de plasma. ;
;Observe las indicaciones de los fabricantes de cables y aparatos para determinar la longitud máx. del cable HDMI! ; Marca Fränkische: "Tubo multimedia" para el tendido de cables de conexión premontados, n.º art. 294.10.092.