



3315432089

**Toma alta definición con conexión 90°, R.1/R.3, blanco polar, brillo**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Número de polos 19 polos

**Conectividad**

Salida Con salida recta

Conector enchufable/terminales Con terminal doble HDMI tipo A, compatible con la tecnología HDMI (V 2.1)

**Dimensiones**

Profundidad de montaje 41 mm

**Frecuencia**

Rango de frecuencias (vertical) 50...85 Hz

**Pantalla**

Resolución máx. 1920 x 1080 px

**Almacenamiento**

Tasa de transmisión máx. 8.16 Gbit/s

**Materiales, acabados, colores**

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Material Plástico+Metal

Material/superficie Contactos chapados en oro

**Instalación, montaje**

Tipo de montaje Sin garras de expansión

**Identificación**

Serie Berker R.1, Berker R.3

**Instrucciones**

Recomendación de instalación: Marca Kaiser: "Caja Electronic" para respetar los radios de curvatura permitidos, n.º art. 1068-02 o 9062-74 ; Para la conexión de un aparato digital para la transmisión de señales de audio y vídeo de alta definición como, por ejemplo, desde un receptor satélite, reproductor de DVD o BD hasta una pantalla LCD o de plasma. ;  
 ;Observe las indicaciones de los fabricantes de cables y aparatos para determinar la longitud máx. del cable HDMI! ; Marca Fränkische: "Tubo multimedia" para el tendido de cables de conexión premontados, n.º art. 294.10.092.

Texto de la nota