



3315437004

## Toma alta def. 90° K.x acero

### Características técnicas

#### Arquitectura

Número de polos 19 polos

#### Conectividad

Salida Con salida recta

Conector enchufable/terminales Con terminal doble HDMI tipo A, compatible con la tecnología HDMI (V 2.1)

#### Dimensiones

Profundidad de montaje 41 mm

#### Frecuencia

Rango de frecuencias (vertical) 50...85 Hz

#### Pantalla

Resolución máx. 1920 x 1080 px

#### Almacenamiento

Tasa de transmisión máx. 8.16 Gbit/s

#### Materiales, acabados, colores

Color de la serie Acero inoxidable

Color RAL RAL 9022 - Gris claro perlado

Material / elaboración Lacado

Material Plástico+Metal

Superficie mate

Material/superficie Contactos chapados en oro

#### Instalación, montaje

Tipo de montaje Sin garras de expansión, Para fijación atornillada

#### Identificación

Aplicaciones Tecnología de comunicación

Serie principal de diseño BERKER K.5

#### Instrucciones

Texto de la nota

Recomendación de instalación: Marca Kaiser: "Caja Electronic" para respetar los radios de curvatura permitidos, n.º art. 1068-02 o 9062-74 ; Para la conexión de un aparato digital para la transmisión de señales de audio y vídeo de alta definición como, por ejemplo, desde un receptor satélite, reproductor de DVD o BD hasta una pantalla LCD o de plasma. ;  
;Observe las indicaciones de los fabricantes de cables y aparatos para determinar la longitud máx. del cable HDMI! ; Marca Fränkische: "Tubo multimedia" para el tendido de cables de conexión premontados, n.º art. 294.10.092.