



383110

Pulsador de llave para persiana

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de organo de control Llave

Compatibilidad

ifttsupportavailable No

Principales características eléctricas

Tensión nominal 250 V

Tensión nominal 250 V AC

Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo 10 A

Dimensiones

Profundidad 40.3 mm

Profundidad de montaje 31.5 mm

Altura 70.8 mm

Ancho 70.8 mm

Materiales, acabados, colores

Material Plástico+Metal

Superficie mate

Instalación, montaje

Tipo de montaje Sin garras de expansión, Para fijación atornillada

Conexión

Tipo de conexión Con terminales roscados

Equipo

Cierres / sistemas de cierre Para sistemas de cierre centralizado

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Identificación

Aplicaciones Control de persiana

Serie principal de diseño CONTROL DE PERSIANAS