



383210

**Pulsador bipolar de llave para persiana**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Tipo de organo de control Llave

**Compatibilidad**

iftttsupportavailable No

**Principales características eléctricas**

Tensión nominal 250 V

Tensión nominal 250 V AC

**Corriente eléctrica**

Corriente de contacto momentáneo 10 A

**Dimensiones**

Profundidad 40.2 mm

Profundidad de montaje 31.1 mm

Altura 70.8 mm

Ancho 70.8 mm

**Materiales, acabados, colores**

Material Plástico+Metal

Superficie mate

**Instalación, montaje**

Tipo de montaje Sin garras de expansión, Para fijación atornillada

**Conexión**

Tipo de conexión Con terminales roscados

**Equipo**

Cierres / sistemas de cierre Para sistemas de cierre centralizado

**Seguridad**

Índice de protección IP IP20

**Identificación**

Aplicaciones Control de persiana

Serie principal de diseño CONTROL DE PERSIANAS