



387503

Doble int. rot. 1930,Glas,Palazzo

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	Empotrado
---------	-----------

Configuración

Tipo de conmutación / variante	Serie
antibacterialtreatment	No

Compatibilidad

iftttsupportavailable	No
-----------------------	----

Mandos e indicadores

Pulsadores	No
------------	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V
Tensión nominal	250 V AC
Corriente nominal	10 AX

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 AX
--------------------------	-------

Dimensiones

Profundidad	42 mm
Altura	71 mm
Ancho	71 mm

Materiales, acabados, colores

Material	Duroplástico
----------	--------------

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Con garras de expansión
-----------------	-------------------------

Conexión

Tipo de conexión	Con terminales roscados
Tipo de conexión	Conexión con tornillos

Equipo

Iluminación	Sin lámpara de neón
hasheatingswitch	No

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Identificación

Tipo de interruptor para aparatos

No

Serie

Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic