



389303

**Int. bipolar rot. 1930,Glas,Palazzo**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Montaje Empotrado

**Configuración**

Tipo de conmutación / variante 2 polos desconexión  
 antibacterialtreatment No

**Compatibilidad**

ifttsupportavailable No

**Mandos e indicadores**

Pulsadores No

**Principales características eléctricas**

Tensión nominal 250 V  
 Tensión nominal 250 V AC  
 Corriente nominal 10 AX

**Corriente eléctrica**

Corriente de conmutación 10 AX

**Dimensiones**

Profundidad 42 mm  
 Altura 71 mm  
 Ancho 71 mm

**Materiales, acabados, colores**

Material Duroplástico

**Instalación, montaje**

Tipo de montaje Con garras de expansión

**Conexión**

Tipo de conexión Con terminales roscados  
 Tipo de conexión Conexión con tornillos

**Equipo**

Iluminación Sin lámpara de neón  
 hasheatingswitch No

**Seguridad**

Índice de protección IP IP20

**Identificación**

---

Tipo de interruptor para aparatos

No

---

Serie

Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic