



41101909

## Toma SCHUKO con LED de control, S/B, blanco polar, mate

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de construcción	según DIN 49440
Montaje	Empotrado

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V AC
Corriente nominal	16 A

#### Dimensiones

Profundidad de montaje	32 mm
Profundidad de montaje cajas empotrables	31 mm

#### Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Termoplástico
Superficie	mate
ismetalliccolour	No

#### Conexión

Terminales de conexión	según VDE 0620-1
Tipo de conexión	Con terminales atornillados

#### Utilizar

_empty_	con portaetiqueta
differentiationfeature2web	Protección elevada contra el contacto accidental
differentiationfeature3web	Con terminales atornillados

#### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Protección	Protección contra el contacto accidental elevada
withenhancedcontactprotection	Sí

#### Identificación

Serie principal de diseño	BERKER S.1/B.3/B.7
Serie	S.1, B2, Berker B.7

#### Instrucciones

Texto de la nota	Altura del portaetiqueta diseñada para cinta P-touch 6 mm.
------------------	--