



41102089

Tomas de corriente SCHUKO con LED de control, R.1/R.3, blanco polar, brillo

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de construcción	según DIN 49440
Montaje	Empotrado

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V AC
Corriente nominal	16 A

Dimensiones

Profundidad de montaje	32 mm
------------------------	-------

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Termoplástico

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Con garras de expansión
-----------------	-------------------------

Conexión

Terminales de conexión	según VDE 0620-1
Tipo de conexión	Con terminales atornillados

Utilizar

empty	con portaetiqueta
differentiationfeature2web	Protección elevada contra el contacto accidental
differentiationfeature3web	Con terminales atornillados

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Protección	Protección contra el contacto accidental elevada
withenhancedcontactprotection	Sí

Identificación

Serie	Berker R.1, Berker R.3
-------	------------------------

Instrucciones

Texto de la nota	Altura del portaetiqueta diseñada para cinta P-touch 6 mm.
------------------	--