



41498989

SCHUKO portaetiquetas S/B bl.polar,brillo

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de construcción	según DIN 49440
Montaje	Empotrado

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V AC
Corriente nominal	16 A

Dimensiones

Profundidad de montaje	32 mm
Profundidad de montaje cajas empotrables	31 mm

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Duroplástico
ismetalliccolour	No

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Con garras de expansión
-----------------	-------------------------

Conexión

Bornes de unión	según IEC 60884-1
Terminales de conexión	según VDE 0620-1
Tipo de conexión	Con terminales atornillados

Utilizar

empty	con portaetiqueta
differentiationfeature2web	Protección elevada contra el contacto accidental

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
atishalogenfreeexternallymaintained	No
Protección	Protección contra el contacto accidental elevada
withenhancedcontactprotection	Sí

Identificación

Serie principal de diseño	BERKER S.1/B.3/B.7
Serie	S.1, B2, Berker B.7