



450210

## TV+R, única

### Características técnicas

#### Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

#### Regulación

Pérdida de conexión a 2150 MHz 5 dB

Pérdida de conexión a 860 MHz 4 dB

#### Conexión

Tipo de conector/enchufe Toma de extremo

#### Frecuencia

Ancho de banda de frecuencia 5 - 2400 MHz

#### Equipo

Número de salidas 2

#### Materiales

Material Metal

#### Dimensiones

Profundidad 27,20 mm

Profundidad de montaje 40 mm

#### Instalación, montaje

Montaje en Empotrado