



451510

**TV+R, de paso, 10 dB**

**Características técnicas**

**Funciones**

Funcionamiento Adecuado para HDTV

**Conectividad**

Recepción / transmisión Para recepción terrestre, Para transmisión analógica y digital

**Frecuencia**

Tecnología de banda ancha 5...2400 MHz

**Atenuación**

Atenuación de conexión a 2150 MHz 10.5 dB

Atenuación de conexión a 860 MHz 7.5 dB

**Materiales, acabados, colores**

Material Metal

**Instalación, montaje**

Instalación Para reparto en vivienda de la señal del satélite, Para sistemas de cableado comunitario, DVB-T y de banda ancha

**Conexión**

Tipo de conexión Con regletas enchufables

**Equipo**

Placa de soporte / aro de soporte Cáncamos externos pueden colocarse en el aro de soporte para aquellos diseños redondeados

**Normas**

Normas generales EN 50083-2 y EN 60728-4

**Seguridad**

Apantallado según EN 50083-2, clase A

Índice de protección IP IP20

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -25...55 °C

**Identificación**

Aplicaciones Tecnología de comunicación

Serie principal de diseño TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN