



451510

TV+R, de paso, 10 dB

Características técnicas

Funciones

Funcionamiento Adecuado para HDTV

Conectividad

Recepción / transmisión Para recepción terrestre, Para transmisión analógica y digital

Frecuencia

Tecnología de banda ancha 5...2400 MHz

Atenuación

Atenuación de conexión a 2150 MHz 10.5 dB

Atenuación de conexión a 860 MHz 7.5 dB

Materiales, acabados, colores

Material Metal

Instalación, montaje

Instalación Para reparto en vivienda de la señal del satélite, Para sistemas de cableado comunitario, DVB-T y de banda ancha

Conexión

Tipo de conexión Con regletas enchufables

Equipo

Placa de soporte / aro de soporte Cáncamos externos pueden colocarse en el aro de soporte para aquellos diseños redondeados

Normas

Normas generales EN 50083-2 y EN 60728-4

Seguridad

Apantallado según EN 50083-2, clase A

Índice de protección IP IP20

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -25...55 °C

Identificación

Aplicaciones Tecnología de comunicación

Serie principal de diseño TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN