



452210

## TV+R+SAT, única

### Características técnicas

#### Funciones

Funcionamiento Adecuado para HDTV

#### Conectividad

Conector enchufable/terminales Alimentable mediante terminal F

Recepción / transmisión Para recepción terrestre, Para transmisión analógica y digital

#### Tensión

Tensión Conductor de tensión continua

#### Frecuencia

Tecnología de banda ancha 5...2400 MHz

#### Resistencia

Impedancia característica 75  $\Omega$

#### Atenuación

Atenuación de conexión a 2150 MHz 2 dB

Atenuación de conexión a 860 MHz 5.5 dB

#### Materiales, acabados, colores

Material Metal

#### Instalación, montaje

Instalación Para instalaciones de televisión por satélite individuales e instalaciones repartidoras, Para sistemas de cableado comunitario, DVB-T y de banda ancha

#### Conexión

Tipo de conexión Con regletas enchufables

#### Equipo

Placa de soporte / aro de soporte Cáncamos externos pueden colocarse en el aro de soporte para aquellos diseños redondeados

#### Utilizar

differentiationfeature3web Permeable a la CC

#### Normas

Normas generales EN 50083-2 y EN 60728-4

#### Seguridad

Apantallado	según EN 50083-2, clase A
Índice de protección IP	IP20
<b>Condiciones de uso</b>	
Temperatura de funcionamiento	-25...55 °C
<b>Identificación</b>	
Aplicaciones	Tecnología de comunicación
Serie principal de diseño	TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN