



452210

TV+R+SAT, única

Características técnicas

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Regulación

Pérdida de conexión a 2150 MHz 2 dB

Pérdida de conexión a 860 MHz 5,50 dB

Conexión

Tipo de conector/enchufe Toma de extremo

Frecuencia

Ancho de banda de frecuencia 5 - 2400 MHz

Equipo

Número de salidas 3

Materiales

Material Metal

Dimensiones

Profundidad 27,20 mm

Profundidad de montaje 40 mm

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado