



4523

3 tomas TV-R indep. intermedias

Características técnicas

Funciones

Funcionamiento Adecuado para HDTV

Conectividad

Recepción / transmisión Para recepción terrestre, Para transmisión analógica y digital

Tensión

Tensión Bloquea la tensión continua

Frecuencia

Tecnología de banda ancha 40...2400 MHz

- a 111 ... 174 MHz 1 dB

- a 174 ... 862 MHz 2 dB

- a 47 ... 68 MHz 1.5 dB

- a 87,5 ... 108 MHz 1.5 dB

- a 950 ... 2050 MHz 3 dB

Resistencia

Impedancia característica 75 Ω

Atenuación

- a 1,5 ... 26,1 MHz 11 dB

- a 1,5 ... 26,1 MHz 1.5 dB

- a 111 ... 174 MHz 10 dB

- a 174 ... 862 MHz 10.5 dB

- a 47 ... 68 MHz 10.5 dB

- a 87,5 ... 108 MHz 10.5 dB

- a 950 ... 2050 MHz 10.5 dB

Materiales, acabados, colores

Material Metal

Instalación, montaje

Instalación Para reparto en vivienda de la señal del satélite sin tensión de alimentación, p. ej. solución con un solo cable, Para sistemas de cableado comunitario, DVB-T y de banda ancha

Conexión

Tipo de conexión Con terminales roscados

Cable

Equipo

Desacoplamiento	Con medio de desacoplamiento
-----------------	------------------------------

Normas

Normas generales	EN 60728-4, -11, IEC 169-2 y EN 50083-2
------------------	---

Seguridad

Grado de apantallamiento	según clase de protección CEM A
--------------------------	---------------------------------

Identificación

Aplicaciones	Tecnología de comunicación
--------------	----------------------------

Serie principal de diseño	TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN
---------------------------	----------------------------