



4538



Toma telefónica UAE simple 8 cables

Características técnicas

Configuración

Categoría/puertos Cat.3

Compatibilidad

Para conectores registrados RJ 11/12/45

Conectividad

Salida Con salida oblicua de 45°

Tipo de conector Para conectores RJ11, RJ12 y RJ45

Principales características eléctricas

Tensión nominal 125 V DC

Corriente nominal 1 A

Dimensiones

Profundidad de montaje 22 mm

Frecuencia

Ancho de banda de transmisión máx. 16 MHz

Resistencia

Resistencia de paso < 20 mΩ

Materiales, acabados, colores

Color independiente de las series de diseño blanco

Color Blanco

Instalación, montaje

Tipo de montaje Con garras de expansión

Conexión

Tipo de conexión Con terminales roscados

Cat.3 según DIN EN 50173

cat.3 según TIA/IAE-568-B.2

Cable

Ø conductor máx. 1 mm

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Protección NO

Identificación

Aplicaciones

Tecnología de comunicación

Serie principal de diseño

TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN