



475501

Toma SCHUKO, 1930, negro, brillo

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de construcción	según DIN 49440
Montaje	Empotrado

Configuración

Número de módulos	1
-------------------	---

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V
Tensión nominal	250 V AC
Frecuencia asignada	50/60 Hz
Corriente nominal	16 A

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	16 A
----------------------------	------

Dimensiones

Profundidad de montaje	32 mm
Profundidad de montaje cajas empotrables	31 mm

Materiales, acabados, colores

Color	negro intenso
Color RAL	RAL 9005 - Negro intenso
Material	Duroplástico
Superficie	brillante
ismetalliccolour	No

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Con garras de expansión
-----------------	-------------------------

Conexión

Bornes de unión	según IEC 60884-1
Terminales de conexión	según VDE 0620-1
Tipo de conexión	Con regletas enchufables

Utilizar

differentiationfeature2web	Con protección contra el contacto accidental elevada
differentiationfeature3web	Posición de montaje variable de pasos de 45°

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	IK02
Índice de protección IP	IP20
Protección	Protección contra el contacto accidental elevada
withenhancedcontactprotection	Sí

Identificación

Serie principal de diseño	Serie 1930/Glas
Serie	Serie 1930 ; Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal ; Serie Glas