



503101

Pulsador 3 salidas 1NA + 2 aux.

Características técnicas

Funciones

Ángulo de conmutación	3.5 °
-----------------------	-------

Compatibilidad

iftttsupportavailable	No
-----------------------	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V
Tensión nominal	250 V AC

Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo	10 A
----------------------------------	------

Dimensiones

Profundidad	41.6 mm
Profundidad de montaje	31 mm
Altura	71 mm
Ancho	71 mm

Materiales, acabados, colores

Material	Plástico+Metal
----------	----------------

Conexión

Sección de conductor (macizo)	máx. 2.5 mm ²
Bornes de unión	según IEC 60669-1
Terminales de conexión	según VDE 0632-1
Tipo de conexión	Con regletas enchufables

Equipo

Número de contactos normalmente cerrados	0
Número de contactos normalmente abiertos	1

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Identificación

Aplicaciones	Control de iluminación
Serie principal de diseño	CONTROL DE LA ILUMINACIÓN