



503150

Pulsador para pared hueca

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 A

Tensión

Tensión asignada 250 V

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Controles e indicadores

Con contacto de señal de retroalimentación No

Series relacionadas Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1

Sistemas con productos relacionados Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x

Materiales

Material Metal, Plástico

Transparente No

Dimensiones

Profundidad 41,60 mm

Profundidad de montaje 19,50 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 35 mm

Seguridad

Resistencia al impacto IK IK07

Índice de protección IP IP20

Texto

Iluminación Para circuito iluminación y control

Inscripción Sin inscripción

Tipo de conexión Con bornes de conexión rápida

Tipo de conmutación / variante Contacto NA

Tipo de montaje Profundidad de montaje pequeña, Sin garras de expansión