



503150

Pulsador para pared hueca

Características técnicas

Funciones

Ángulo de conmutación	3.5 °
-----------------------	-------

Configuración

Tipo de conmutación / variante	Contacto NA
antibacterialtreatment	No

Compatibilidad

ifttsupportavailable	No
----------------------	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V
Tensión nominal	250 V AC

Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo	10 A
----------------------------------	------

Dimensiones

Profundidad	41.6 mm
Profundidad de montaje	19.5 mm
Altura	71 mm
Ancho	71 mm

Materiales, acabados, colores

Material	Plástico+Metal
----------	----------------

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Profundidad de montaje pequeña ; Sin garras de expansión
-----------------	--

Conexión

Bornes de unión	según IEC 60669-1
Terminales de conexión	según VDE 0632-1
Tipo de conexión	Con regletas enchufables

Equipo

Número de contactos normalmente cerrados	0
Número de contactos normalmente abiertos	1
Iluminación	Para iluminación y conmutación de control

Seguridad

Identificación

Aplicaciones

Regulación HVAC ; Control de iluminación

Serie principal de diseño

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN