



503503

Pulsador dos circuitos alternativos

Características técnicas

Funciones

Ángulo de conmutación	3.5 °
-----------------------	-------

Configuración

antibacterialtreatment	No
------------------------	----

Compatibilidad

ifttsupportavailable	No
----------------------	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V AC
-----------------	----------

Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo	10 A
----------------------------------	------

Dimensiones

Profundidad	41.6 mm
Profundidad de montaje	31.7 mm
Altura	71 mm
Ancho	71 mm

Materiales, acabados, colores

Material	Plástico+Metal
----------	----------------

Conexión

Bornes de unión	según IEC 60669-1
Terminales de conexión	según VDE 0632-1

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Identificación

Aplicaciones	Control de iluminación
Serie principal de diseño	CONTROL DE LA ILUMINACIÓN