



5036

## Pulsador 1 entrada línea y 2 salidas

### Características técnicas

#### Funciones

Ángulo de conmutación	3.5 °
-----------------------	-------

#### Compatibilidad

iftttsupportavailable	No
-----------------------	----

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V
Tensión nominal	250 V AC

#### Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo	10 A
----------------------------------	------

#### Dimensiones

Profundidad	42 mm
Profundidad de montaje	31 mm
Altura	71 mm
Ancho	71 mm

#### Materiales, acabados, colores

Material	Plástico+Metal
----------	----------------

#### Conexión

Sección de conductor (macizo)	2.5
-------------------------------	-----

#### Equipo

Número de contactos normalmente cerrados	1
Número de contactos normalmente abiertos	1

#### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

#### Identificación

Serie principal de diseño	CONTROL DE LA ILUMINACIÓN
---------------------------	---------------------------