



51018982

Tapa piloto/puls. S/B bl. brillo

Características técnicas

Configuración

Tipo de conmutación / variante	Contacto NA
antibacterialtreatment	No

Compatibilidad

iftttsupportavailable	No
-----------------------	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V
Tensión nominal	250 V AC

Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo	2 A
----------------------------------	-----

Dimensiones

Profundidad	47.5 mm
Profundidad de montaje	28.2 mm
Altura	81 mm
Ancho	81 mm

Materiales, acabados, colores

Color de la serie	blanco
Color	Blanco
Color	blanco
Color RAL	RAL 1013 - Blanco perla
Material	Duroplástico

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Con garras de expansión
-----------------	-------------------------

Conexión

Tipo de conexión	Con terminales roscados
------------------	-------------------------

Artículos proporcionados

Componente	Con mecanismo, marco, placa central y botón rojo
------------	--

Equipo

Iluminación	Sin lámpara de neón
-------------	---------------------

Utilizar

differentiationfeature3web	Con terminales roscados
----------------------------	-------------------------

Seguridad

Índice de protección IP

IP20

Identificación

Serie principal de diseño

BERKER S.1/B.3/B.7