



52031

Proyector 400W, detector IR,140º,negro

Características técnicas

Principales características eléctricas

Tensión asignada de empleo en alterna	230 V
Frecuencia asignada	50 Hz

Dimensiones

Longitud en mm	27 m
----------------	------

Potencia

Potencia de iluminación halógena 230V	0 / 500 W
---------------------------------------	-----------

Alimentación

Tensión de alimentación	230V + 10% / -15%
-------------------------	-------------------

Detección

Angulo de detección	140 °
---------------------	-------

Materiales, acabados, colores

Color	Negro
-------	-------

Gestión de la iluminación

Rango de medida de luminosidad	5 / 2000 Lux
--------------------------------	--------------

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Superficie
-----------------	------------

Configuración

Rango de temporización	5 segundos a 5 minutos
------------------------	------------------------

Seguridad

Clase de protección	Clase I
---------------------	---------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-20...50 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-20...60 °C