



52035

Proyector 120W, detector IR,140º,negro

Características técnicas

Arquitectura

Montaje En superficie

Principales características eléctricas

Tensión asignada de empleo en alterna 230 V

Frecuencia asignada 50 Hz

Dimensiones

Longitud en mm 20 m

Potencia

Potencia de iluminación halógena 230V 0 / 150 W

Alimentación

Tensión de alimentación 230V + 10% / -15%

Detección

Angulo de detección 140 °

Materiales, acabados, colores

Color Negro

Gestión de la iluminación

Rango de medida de luminosidad 5 / 2000 Lux

Configuración

Rango de temporización 5 segundos a 5 minutos

Seguridad

Clase de protección Clase I

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -20...50 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte -20...60 °C