



52038

## Proyector 120W, detector IR,140°,blanco

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje En superficie

#### Principales características eléctricas

Tensión asignada de empleo en alterna 230 V

Frecuencia asignada 50 Hz

#### Dimensiones

Longitud en mm 200 mm

#### Potencia

Potencia de iluminación halógena 230V 0 / 150 W

#### Alimentación

Tensión de alimentación 230V + 10% / -15%

#### Detección

Angulo de detección 140 °

#### Materiales, acabados, colores

Color Blanco

#### Gestión de la iluminación

Rango de medida de luminosidad 5 / 2000 Lux

#### Configuración

Rango de temporización 5 segundos a 5 minutos

#### Seguridad

Clase de protección Clase I

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -20...50 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte -20...60 °C