



52542

## Proyector 400W, detector IR,200°,blanco

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje En superficie

#### Principales características eléctricas

Frecuencia asignada 50 Hz

#### Dimensiones

builtinwidth 0 mm

#### Potencia

Potencia de iluminación halógena 230V 0 / 500 W

#### Alimentación

Tensión de alimentación 230V + 10% / -15%

#### Detección

Angulo de detección 200 °

#### Materiales, acabados, colores

Color Blanco

#### Gestión de la iluminación

Rango de medida de luminosidad 5 / 2000 Lux

#### Conexión

Conexión 1 a 1,5 mm<sup>2</sup>

#### Configuración

Rango de temporización 5 segundos a 5 minutos

#### Seguridad

Clase de protección Clase I

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -20...50 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte -20...60 °C