



52545

Proyector 120W, detector IR,200°,negro

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	En superficie
---------	---------------

Principales características eléctricas

Frecuencia asignada	50 Hz
---------------------	-------

Dimensiones

builtinwidth	0 mm
--------------	------

Potencia

Potencia de iluminación halógena 230V	0 / 150 W
---------------------------------------	-----------

Alimentación

Tensión de alimentación	230V + 10% / -15%
-------------------------	-------------------

Detección

Angulo de detección	200 °
---------------------	-------

Materiales, acabados, colores

Color	Negro
-------	-------

Gestión de la iluminación

Rango de medida de luminosidad	5 / 2000 Lux
--------------------------------	--------------

Conexión

Conexión	1 a 1,5 mm ²
----------	-------------------------

Configuración

Rango de temporización	5 segundos a 5 minutos
------------------------	------------------------

Seguridad

Clase de protección	Clase I
---------------------	---------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-20...50 °C
-------------------------------	-------------

Temperatura de almacenamiento/transporte	-20...60 °C
--	-------------