



67687901

**Toma de corr. sist. francés 1930/G/P nb**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Montaje	Empotrado
Número de polos	2 polos + tierra

**Configuración**

Número de módulos	1
-------------------	---

**Principales características eléctricas**

Tensión nominal	250 V
Tensión nominal	250 V AC
Corriente nominal	16 A

**Dimensiones**

Profundidad de montaje	31.3 mm
Profundidad de montaje cajas empotrables	31 mm
Profundidad de enchufe	14.5 mm

**Puerta, tapa**

Tapa	Placa de cubierta central
------	---------------------------

**Materiales, acabados, colores**

Color de la serie	negro
Color	Negro
Color	negro intenso
Color RAL	RAL 9005 - Negro intenso
Material	Duroplástico
ismetalliccolour	No

**Instalación, montaje**

Tipo de montaje	Con garras de expansión
-----------------	-------------------------

**Conexión**

Bornes de unión	según IEC 60884-1
Tipo de conexión	Con regletas enchufables

**Utilizar**

_empty_	Posición de montaje variable de pasos de 45°
differentiationfeature2web	Con protección contra el contacto accidental elevada

**Seguridad**

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	02
Protección	Protección contra el contacto accidental elevada
withenhancedcontactprotection	Sí

---

**Identificación**

Serie principal de diseño	Serie 1930/Glas
Serie	Serie 1930, Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal, Serie Glas, Serie R.classic