



6768792045

**Toma de corriente francesa, R.classic, negro**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Montaje	Empotrado
Número de polos	2 polos + tierra

**Configuración**

Número de módulos	1
-------------------	---

**Principales características eléctricas**

Tensión nominal	250 V
Tensión nominal	250 V AC
Frecuencia asignada	50 Hz
Corriente nominal	16 A

**Dimensiones**

Profundidad de montaje	32 mm
------------------------	-------

**Puerta, tapa**

Tapa	Placa de cubierta central
------	---------------------------

**Materiales, acabados, colores**

Color de la serie	negro
Color	Negro
Color	negro intenso
Color RAL	RAL 9005 - Negro intenso
Material	Termoplástico

**Instalación, montaje**

Tipo de montaje	Con garras de expansión
-----------------	-------------------------

**Conexión**

Bornes de unión	según IEC 60884-1
Tipo de conexión	Con regletas enchufables

**Utilizar**

_empty_	Posición de montaje variable de pasos de 45°
differentiationfeature2web	Con protección contra el contacto accidental elevada

**Seguridad**

Protección	Protección contra el contacto accidental elevada
withenhancedcontactprotection	Sí

