



6768792089

## Toma de corriente francesa, R.classic, blanco polar

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje	Empotrado
Número de polos	2 polos + tierra

#### Configuración

Número de módulos	1
-------------------	---

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V
Tensión nominal	250 V AC
Frecuencia asignada	50 Hz
Corriente nominal	16 A

#### Dimensiones

Profundidad de montaje	32 mm
------------------------	-------

#### Puerta, tapa

Tapa	Placa de cubierta central
------	---------------------------

#### Materiales, acabados, colores

Color de la serie	Blanco polar
Color	blanco
Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Termoplástico

#### Instalación, montaje

Tipo de montaje	Con garras de expansión
-----------------	-------------------------

#### Conexión

Bornes de unión	según IEC 60884-1
Tipo de conexión	Con regletas enchufables

#### Utilizar

_empty_	Posición de montaje variable de pasos de 45°
differentiationfeature2web	Con protección contra el contacto accidental elevada

#### Seguridad

Protección	Protección contra el contacto accidental elevada
withenhancedcontactprotection	Sí

#### Identificación

