



75161093

**IP20**

## Tecl. B.IQ 1 fase acero

### Características técnicas

#### Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

#### Funciones

Con termostato de ambiente No

#### Dimensiones

Altura 88,50 mm

Anchura 88,50 mm

Profundidad 16,65 mm

#### Equipo

Número de puntos de activación 2

#### Controles e indicadores

Con indicador LED Sí

#### Materiales

Colour Acero inoxidable

Código RAL 9022

Material Metal, Acero inoxidable

Acabado de la superficie Mate

#### Accesorios

Tiene campo de etiquetado No

#### Pantalla

Con visualizador No

#### Texto

Función Para las funciones de conmutación, pulsador, regulación de luz y persiana

Protección Con protección para evitar el desmontaje