



75162094

IP20

Teclado estándar, B.IQ, 2 fases, aluminio

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

Funciones

Con termostato de ambiente No

Dimensiones

Altura 88,50 mm

Anchura 88,50 mm

Profundidad 16,65 mm

Equipo

Número de puntos de activación 4

Controles e indicadores

Con indicador LED Sí

Materiales

Colour Aluminio

Código RAL 9006

Material Aluminio

Acabado de la superficie Mate

Accesorios

Tiene campo de etiquetado No

Pantalla

Con visualizador No

Texto

Función Para las funciones de conmutación, pulsador, regulación de luz y persiana

Protección Con protección para evitar el desmontaje