



75162094

IP20

Teclado estándar, B.IQ, 2 fases, aluminio

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Empotrado

Funciones

Con termostato de ambiente No

Funcionamiento Para las funciones de conmutación, pulsador, regulación de luz y persiana.

Compatibilidad

Estación auxiliar Estación supletoria para pulsador sensor para escena de luz

Mandos e indicadores

Con indicador LED Sí

Número de teclas 2

Dimensiones

Profundidad 16.65 mm

Altura de montaje 16.7 mm

Altura 88.5 mm

Ancho 88.5 mm

Medida

Emisor de valores Emisor de valores de regulación de luz/posicionamiento de 1 byte

Pantalla

Con pantalla No

Materiales, acabados, colores

Color de la serie Aluminio

Color Aluminio

Color RAL RAL 9006 - Aluminio blanco

Material / elaboración Aluminio anodizado

Material Aluminio

Superficie mate

Tipo de tratamiento de la superficie anodizado

Gestión de iluminación LED

LED Con LED de funcionamiento azul y 4 LED de estado blancos (iluminación portaetiqueta)

Conexión

Artículos proporcionados

Conexión a bus incluida	No
-------------------------	----

Accesorios incluidos

Caja	Para la instalación en cajas incorporadas a nivel estándar individuales
Productos adecuados	Para conocer otros productos con los que completar la instalación con los colores/materiales adecuados, véase la plataforma de diseño S.1/B.x. Para conocer los marcos de aluminio adecuados con el mismo "diseño" para otras aplicaciones, véase la línea de diseño B.7

Equipo

Número de puntos de actuación	4
Con protección en el desmontaje/antirrobo	Sí
Tipo de producto:	Tipo de producto: B.IQ

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Protección	Con protección para evitar el desmontaje

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5...45 °C
-------------------------------	------------

Identificación

Aplicaciones	Sistemas de control KNX
Familia de productos:	Familia de productos: pulsadores
Serie principal de diseño	KNX - Berker B.IQ
Serie	KNX, Berker B.IQ