



75163092

IP20

Teclado estándar, B.IQ, 3 fases, cristal negro

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Empotrado

Funciones

Con termostato de ambiente No

Funcionamiento Para las funciones de conmutación, pulsador, regulación de luz y persiana.

Compatibilidad

Estación auxiliar Estación supletoria para pulsador sensor para escena de luz

Mandos e indicadores

Con indicador LED Sí

Número de teclas 3

Dimensiones

Altura de montaje 16.7 mm

Altura 88.5 mm

Ancho 88.5 mm

Medida

Emisor de valores Emisor de valores de regulación de luz/posicionamiento de 1 byte

Pantalla

Con pantalla No

Materiales, acabados, colores

Color de la serie Vidrio negro

Color Negro

Color RAL RAL 9005 - Negro intenso

Material cristal

Tipo de tratamiento de la superficie Lacado

Gestión de iluminación LED

LED Con LED de funcionamiento azul y 6 LED de estado blancos (iluminación portaetiqueta)

Conexión

Acoplador de bus Para acopladores de bus empotrados

Artículos proporcionados

Accesorios incluidos

Caja	Para la instalación en cajas incorporadas a nivel estándar individuales
Productos adecuados	Para conocer otros productos con los que completar la instalación con los colores/materiales adecuados, véase la plataforma de diseño S.1/B.x, Para conocer los marcos de vidrio adecuados con el mismo "diseño" para otras aplicaciones, véase la línea de diseño B.7

Equipo

Número de puntos de actuación	6
Con protección en el desmontaje/antirrobo	Sí
Tipo de producto:	Tipo de producto: B.IQ

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Protección	Con protección para evitar el desmontaje

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5...45 °C
-------------------------------	------------

Identificación

Aplicaciones	Sistemas de control KNX
Familia de productos:	Familia de productos: pulsadores
Serie	Berker B.IQ, KNX