



75164092

IP20

### Teclado estándar, B.IQ, 4 fases, cristal negro

#### Características técnicas

##### Arquitectura

Montaje Empotrado

##### Funciones

Con termostato de ambiente No

Funcionamiento Para las funciones de conmutación, pulsador, regulación de luz y persiana.

##### Compatibilidad

Estación auxiliar Estación supletoria para pulsador sensor para escena de luz

##### Mandos e indicadores

Con indicador LED Sí

Número de teclas 4

##### Dimensiones

Altura de montaje 16.7 mm

Altura 118.1 mm

Ancho 88.5 mm

##### Medida

Emisor de valores Emisor de valores de regulación de luz/posicionamiento de 1 byte

##### Pantalla

Con pantalla No

##### Materiales, acabados, colores

Color de la serie Vidrio negro

Color Negro

Color RAL RAL 9005 - Negro intenso

Material cristal

Tipo de tratamiento de la superficie Lacado

##### Gestión de iluminación LED

LED Con LED de funcionamiento azul y 8 LED de estado blancos

##### Conexión

Acoplador de bus Para acopladores de bus empotrados

##### Artículos proporcionados

**Accesorios incluidos**

Caja	Para la instalación en cajas incorporadas a nivel estándar individuales
Productos adecuados	Para conocer otros productos con los que completar la instalación con los colores/materiales adecuados, véase la plataforma de diseño S.1/B.x, Para conocer los marcos de vidrio adecuados con el mismo "diseño" para otras aplicaciones, véase la línea de diseño B.7

**Equipo**

Número de puntos de actuación	8
Con protección en el desmontaje/antirrobo	Sí
Tipo de producto:	Tipo de producto: B.IQ

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP20
Protección	Con protección para evitar el desmontaje

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-5...45 °C
-------------------------------	------------

**Identificación**

Aplicaciones	Sistemas de control KNX
Familia de productos:	Familia de productos: pulsadores
Serie	KNX, Berker B.IQ