




75642050



Teclado 2 fases con termostato, R.3, bp

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

Funciones

Con termostato de ambiente	Sí
----------------------------	----

Potencia

Consumo de corriente	23 mA
----------------------	-------

Dimensiones

Profundidad de montaje	12,90 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	16 mm
Altura	152 mm
Anchura	81 mm
Profundidad	23 mm

Equipo

Número de puntos de activación	6
--------------------------------	---

Controles e indicadores

Con indicador LED	Sí
-------------------	----

Materiales

Colour	Blanco polar
Código RAL	9010
Material	Vidrio
Acabado de la superficie	Brillante

Accesorios

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

Pantalla

Con visualizador	Sí
------------------	----

Texto

Función	Para las funciones conmutación, pulsador, regulación, persiana y termostato, Con función de protección de válvula
Tipo de montaje	Para montaje vertical

	Modos de funcionamiento: Confort, Standby, Noche, Protección heladas/calor
Modo de funcionamiento	
	Conexión adicional para sensor de temperatura externo, Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno u objeto de comunicación externo
Temperatura	
	Puede funcionar en salida sin bobina de la fuente de alimentación KNX (prestar atención al consumo de corriente), Se requiere una fuente de alimentación aparte
Tensión	