



80163774

IP20  °C 



## Teclado 3 f, K.x, aluminio

### Características técnicas

#### Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

#### Corriente eléctrica

Consumo de corriente de bus (transferencia de datos) 20 mA

#### Funciones

Con termostato de ambiente Sí

#### Dimensiones

Altura 15,70 mm

Anchura 66 mm

Profundidad 14,35 mm

#### Equipo

Número de puntos de activación 6

#### Controles e indicadores

Con indicador LED Sí

#### Materiales

Colour Aluminio

Código RAL 9006

Material Termoplástico

Acabado de la superficie Mate

#### Accesorios

Tiene campo de etiquetado Sí

#### Pantalla

Con visualizador No

#### Texto

Función Función para interrupción manual de funciones automáticas posteriormente a un disparo

Protección Con protección para evitar el desmontaje

Temperatura Sensor de temperatura integrado con salida de los valores medidos mediante objeto