



85221100

## PM persianas confort

### Características técnicas

#### Tensión

Tensión de servicio 230 - 230 V

#### Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

#### Dimensiones

Profundidad de montaje 32 mm

#### Texto

Tipo de conmutación / variante Con 2 contactos de relé enclavados entre sí tanto mecánica como electrónicamente

Entrada de estación supletoria Con entradas de la extensión supletoria de 230 V para arriba y abajo

Unión Conexión de estaciones supletorias, pulsadores para persianas, mecanismos para persianas, pulsadores de llave para persianas

Tipo de conexión Con bornes roscados